

# 自由形電車キットシリーズ 211タイプ 各種セット

ご購入ありがとうございます。組み立てに際し、以下注意事項をよくご確認ください。

## 注意事項

- このキットには、細かな部品や鋭利な箇所がございます。  
小さなお子様の手に届かないようご注意ください。（対象年齢16歳以上）
- 組み立て前に付属部品を確認の上、製作を行ってください。不足している場合は、大阪亀屋までお問い合わせください。別売りパーツもございます。指定部品以外については、お好みのパーツをご使用下さい。
- このキットは、初心者の方にも楽しんでいただけるように設計しておりますが、  
最低限の道具の使い方や保管、整備の方法についてはご自身で調べていただく必要がございます。  
製作についてもお求めの模型店や専門書などでご確認いただくことをお勧めいたします。
- タイプキットの性格上、一部実物と異なる場合がございます。  
創意工夫であなただけのオリジナル車両を作り出してください。

## 各セット構成

3両 セット	6両 セット	サハ単品
クモハ211 モハ210 クハ210	クハ211 モハ211 モハ210 モハ211 モハ210 クハ210	サハ211

※Bセットは、中間車がそれぞれ2両ずつとなっております。パーツも各2両分封入しています。


配管止めは、A,Bセット共に1枚のみ付属しています。

※編成は、年代や走行地域によって異なります。お調べになったうえ組成してください。


## 各種テンプレート

窓ガラスや床下機器の取付用テンプレートです。必要に応じて取り付けてください。

前面窓



エコーモデル汚物タンク



商品についての詳しい説明や新商品のご案内など詳しくは、SKR-PLANNING のXもしくは、HPでご確認ください。

SKRのX

SKRのHP



企画 SKR-PLANNING

ご購入品のお問い合わせはこちらへ

製造・販売 鉄道模型の店 亀屋

大阪府 大阪市 浪速区 3丁目6-22 布谷ビル7F

Tell:0 6-6645-5021 Mail: osaka.kameya2@gmail.com

別売り指定品一覧表

		種類	素材	クモ/211	モ/210	ク/210	モ/211	サ/211
車体/妻板	A	BR	1					
	B	BR		1				
	C	BR						
	D	BR			1			
	E	BR					1	
	F	BR						1
前面		LW	1		1	1		
客/乗務員扉ドア		BR	1	1	1	1	1	1
ランボード		A	NS	2	2	2		
B	NS		2			2	2	
前面ペーシッ		NS	1		1			
総柄		SUS	1			1	1	1
配管止め		SUS	1					1



※グレー部は、選択可能な部品です。

メーカー		品番	部品名	備考
モデルアイコン		MIM0102 MIM0004	CN-180D 強トレク型 鉄道模型用モーター 18013シリーズ用EN22互換マウント2組入り	モーターおよびホルダーはお好みで選択してください
	5603	EN22両軸モーター 一般用	モーターお好みで選択してください	
	6302	ホルダーCD 電車両軸用	モーターお好みで選択してください	
	6620	電車用NPギア A WB26.0	軸間20.車輪径10.5 ※ACEギアでも可 4両に1両必要	
エンドウ	6609	MPワイトA	軸間20.車輪径10.5 ※ACEギアでも可 4両に1両必要	
	6502	Uジョイント2.0-2.0	ACEジョイントでも可	
	5304	10.5ミリブレード車輪 片絶PV	トレーラー車用車輪 動力車以外軸数分	
	5924	付輪台車マクラバリ II	2両分入り カツミ製セシタービンセットでも可	
	2017	避雷器IA-17		
カツミ	15-83-00112	ACEカブラーII	先頭用	
エコーモデル	2631	汚物処理装置(右) 1輪分入	トミックス製も加工により取付可	
	614	パンタ碍子台	選択するパンタグラフによつては、別途碍子も必要	
各社 共通	台車	クモハ モハ用 >> DT-50 クハ サハ用 >> TR-235	動力車はPL トレーラーはPV 日光モデル製は要加工	
		PS16/PS33/B/P33D	制作する時代や線区により各種選択してください	
	クーラー	AU75	ホビーメイトオカ等取付ビッチによつては加工が必要です	
別売り推奨品一覧表 ※記載の商品をベースとして設計を行つております。				
メーカー		品番	部品名	備考
トレジャー タウン	TPP8104-10 TPP8104-20	【1/80】シールドビームレンズ テールライトレンズ(赤)	取付には、長さの調整が必要です。 また、接着にはゴム系の接着剤を使用してください。	
エコーモデル	3621	車側表示灯(丸型・赤色)		
	3622	車側表示灯セット(丸型/クリア)		
	3623	車側表示灯セット(長円型/赤色)		
	B1431	精密ビス M1.4×3mm長	イモン製品でも代替可能です	
素材				
各社選択		真鍮線 洋白線 0.6mm 真鍮線 洋白線 0.4mm	屋根上配線の母線として使用します 母線以外の屋根上配線で使用します	
予定品		透明のプラ板 ※エンドウ キャブロイドなど	窓ガラスで使用します	
予定品				長野色・東海色を予定しています
今後発売のSKRオリジナルハーネス				
予定品		21用 グレードアップバージョン		
予定品		帯デカール各種		

# クモハ211

配管は、0.4mmと0.6mmを使用します。  
赤 0.4mm 青0.6mm





※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けてください。  
※ 実物と異なる部分もあります。



モハ210






※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けてください。  
※ 実物と異なる部分もあります。

こちらに別バージョンの床下機器を取り付けます








クハ211

※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けください。  
※ 実物と異なる部分もあります。








ナハ211

※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けてください。  
※ 実物と異なる部分もあります。



クハ210

※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けください。  
※ 実物と異なる部分もあります。



# モハ211

配管は、0.4mmと0.6mmを使用します。  
赤 0.4mm 青0.6mm

※ 床下機器などは、図面を参考に取り付けてください。  
※ 実物と異なる部分もあります。

